

RCG/RDCG
Riduzione concentrica



**Sottolineato materiale pronto a magazzino s.v.
REALIZZATE IN ACCIAIO ZINCATO**

I diametri si intendono realizzati con una tolleranza di -3 mm. per permetterne l'assemblaggio.



RCG - RDCG – Riduzione concentrica

		Ø B mm.																	
Ø A mm.		80	100	125	150	160	200	250	300	315	355	400	450	500	560	600	710	800	900
		€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad
100		<u>7,73</u>																	
Kg	0,11																		
L	26																		
125		<u>8,40</u>	<u>8,40</u>																
Kg	0,16		0,16																
L	36		27																
150		<u>12,10</u>	<u>11,09</u>	<u>11,09</u>															
Kg	0,20	0,20	0,19																
L	60	36	31																
160		<u>13,33</u>	<u>11,54</u>	<u>11,54</u>	<u>11,37</u>														
Kg	0,19	0,23	0,21	0,30															
L	55	46	35	22															
200		<u>15,29</u>	<u>13,10</u>	<u>13,10</u>	<u>12,71</u>	<u>12,71</u>													
Kg	0,30	0,31	0,31	0,30	0,29														
L	55	46	55	37	39														
250		<u>17,70</u>	<u>17,70</u>	<u>17,70</u>	<u>15,90</u>	<u>15,90</u>	<u>15,90</u>												
Kg	0,39	0,42	0,44	0,44	0,46	0,38													
L	80	75	70	62	60	42													
300		<u>32,64</u>	<u>31,88</u>	<u>30,89</u>	<u>31,13</u>	<u>30,89</u>	<u>30,89</u>												
Kg	-	-	0,55	0,60	0,63	0,59	0,55												
L	-	-	270	236	222	167	99												
315		<u>32,64</u>	<u>31,88</u>	<u>30,89</u>	<u>31,13</u>	<u>30,89</u>	<u>30,89</u>	<u>31,88</u>											
Kg	-	-	0,56	0,62	0,63	0,59	0,55												
L	-	-	177	177	177	157	151												
355		<u>36,62</u>	<u>35,62</u>	<u>35,37</u>	<u>35,62</u>	<u>34,88</u>	<u>34,88</u>	<u>34,62</u>	<u>34,87</u>										
Kg	-	-	-	-	1,7	1,6	1,5	1,2	1,1										
L	-	-	-	-	298	243	200	200	160										
400		<u>48,07</u>	<u>47,58</u>	<u>46,83</u>	<u>47,07</u>	<u>45,83</u>	<u>46,32</u>	<u>46,58</u>	<u>47,58</u>	<u>47,33</u>									
Kg	-	-	-	-	2,3	2,2	2,1	1,9	1,8	1,6									
L	-	-	-	-	365	310	241	172	152	97									
450			<u>54,05</u>	<u>53,80</u>	<u>54,05</u>	<u>51,82</u>	<u>51,31</u>	<u>51,56</u>	<u>52,56</u>	<u>52,06</u>	<u>51,81</u>	<u>51,56</u>							
Kg	-	-	-	-	-	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0								
L	-	-	-	-	-	378	310	241	221	166	109								
500			<u>62,28</u>	<u>62,03</u>	<u>62,28</u>	<u>61,02</u>	<u>59,04</u>	<u>60,04</u>	<u>58,04</u>	<u>58,53</u>	<u>58,29</u>	<u>58,79</u>							
Kg	-	-	-	-	-	3,4	3,2	3,0	3,0	2,7	2,6	2,3							
L	-	-	-	-	-	447	378	310	289	234	177	109							
560				<u>76,47</u>	<u>76,72</u>	<u>74,23</u>	<u>73,98</u>	<u>72,49</u>	<u>73,49</u>	<u>70,00</u>	<u>68,99</u>	<u>69,25</u>	<u>68,99</u>	<u>67,25</u>					
Kg	-	-	-	-	-	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,1	2,7							
L	-	-	-	-	-	461	392	371	317	260	191	122							
600					<u>94,90</u>	<u>94,16</u>	<u>92,91</u>	<u>90,92</u>	<u>91,92</u>	<u>87,44</u>	<u>87,44</u>	<u>86,44</u>	<u>86,44</u>	<u>85,44</u>	<u>82,70</u>				
Kg	-	-	-	-	-	4,6	4,3	4,3	4,0	4,0	3,6	3,2	2,6						
L	-	-	-	-	-	516	447	427	372	315	246	177	95						
710					<u>143,48</u>	<u>140,99</u>	<u>137,75</u>	<u>130,78</u>	<u>131,77</u>	<u>123,05</u>	<u>121,06</u>	<u>118,07</u>	<u>117,82</u>	<u>111,59</u>	<u>110,10</u>	<u>108,86</u>			
Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,6	6,2	5,7	5,1	4,6				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	471	402	333	251	196				
800							<u>170,13</u>	<u>166,90</u>	<u>167,90</u>	<u>162,91</u>	<u>161,17</u>	<u>160,42</u>	<u>158,68</u>	<u>156,93</u>	<u>159,17</u>	<u>153,45</u>	<u>139,24</u>		
Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	8,5	8,0	7,4	6,9	5,6		
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594	526	457	375	320	174		
900												<u>222,92</u>	<u>230,67</u>	<u>216,72</u>	<u>210,99</u>	<u>207,00</u>	<u>190,06</u>	<u>177,36</u>	
Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	12,6	11,7	11,0	9,3	7,8	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594	512	457	375	311	187	
1.000														<u>243,87</u>	<u>239,39</u>	<u>234,40</u>	<u>223,20</u>	<u>205,26</u>	<u>212,48</u>
Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	15,0	14,3	12,6	11,1	8,7
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	649	594	448	325	187

In fase di ordine specificare i diametri A e B